

Vakuuma ģenerators

VN-05-L-T3-PI4-VI4-RO1-A

Daļas numurs: 537226

FESTO

Ar ežektora impulsiem. Augsta sūkšanas pakāpe, platums 14 mm, T-formas ar iekšējo vītņi un atvērtu klusinātāju.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Nominālais izmērs, Lavala sprausla | 0,45 mm |
| Tīklojuma izmērs | 14 mm |
| Izpildījums. Klusinātājs | atvērts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Ežektora raksturlīkne | Standarta Augsta sūkšanas pakāpe |
| Iebūvētā funkcija | Ežektora impulsu vārsts, pneimatisks Atvērts klusinātājs |
| Konstrukcijas struktūra | T-formas |
| Darbības spiediens pie max sūkšanas pakāpes | 5 bar |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 8 bar |
| Nominālais darbības spiediens | 6 bar |
| Max sūkšanas pakāpe ar ietekmi uz atmosfēru | 13,6 l/min |
| Gaisa piegādes laiks pie nominālā darba spiediena | 1,93 s |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Elļotāja izmantošana nav iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Rekomendācijas tīrīšanai | Ziepju putas |
| Trokšņa līmenis pie nominālā darba spiediena | 52 dB(A) |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Max. pievilšanas moments | 0,5 Nm |
| Produkta svars | 49 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | Atvērts klusinātājs |
| Vakuuma savienojums | G1/8 |
| Savienojošās vītnes materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums, anodizēts |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Uztvērēja sprauslas materiāls | POM |
| Korpusa materiāls | PA-pastiprināts POM-pastiprināts |
| Klusinātāja materiāls | PE |
| Skrūvju materiāls | Tērauds |
| Raidošās sprauslas materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |