

# Elektrocilindrs EPCC-BS-32-75-3P-A

Daļas numurs: 5428835

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	32
Gājiens	75 mm
Gājiena rezerve	0 mm
Virzuļa kāta vītne	M8
Reversa brīvģājiens	100 μm
Vārpstas diametrs	8 mm
Vārpstas padeve	3 mm/U
Max virzuļa kāta leņķiskā novirze +/-	1 deg
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Konstrukcijas struktūra	Elektriskais cilindrs Ar lodīšu skrūvi
Vārpstas tips	Lodīšu skrūve
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	ar slīdgultņa vadotni
Maks. paātrinājums	5 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	0,188 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,02 mm
Noslodzes cikls	100 %
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tīrības klase	ISO class 9
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,0036 J
Maks. moments Mx	0 Nm
Maks. moments My	1,5 Nm
Maks. moments Mz	1,5 Nm
Max. radiālais spēks uz piedziņas vārpstas	75 N
Max. padeves spēks Fx	150 N
Atsauces vērtība darba slodzei, horizontāls	24 kg
Atsauces vērtība darba slodzei, vertikāls	12 kg
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	0,0256 kgcm <sup>2</sup>
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	0,0023 kgcm <sup>2</sup>
Masas inerces moments, JO	0,0042 kgcm <sup>2</sup>
Kustīgā masa ar 0 mm gājieni	98 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	3,3 g
Pamata svārs priekš 0 mm gājiena	225 g
Papildus svārs uz gājiena 10 mm	24 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi

Pazīme	Lielums
	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Vītņstienņa uzgriežņa materiāls	Tērauds
Vārpstas materiāls	Rullīšu gultņu tērauds