

# **Motora kontrolleris SFC-LAC-VD-10-E-H2-PB**

Daļas numurs: 540632

**FESTO**

lineārā moduļa HME parametru ievadīšanai un pozicionēšanai.  
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## **Datu lapa**

Pazīme	Lielums
Darbības režīma kontrolleris	adaptīvā statusa kontrolleris
Tīkla filtrs	lebūvēts
Aizsargājoša funkcija	I <sup>2</sup> t monitorings Strāvas monitorings Sprieguma pazušanas uztvere Ievilkšanas kļūdas monitorings Programmātiska gala pozīcijas noteikšana
Rotora pozīcijas devējs	Enkoderis
Attēlošana	128 x 64 pikseli Grafiskais LCD displejs
Apkalpes elements	4 taustiņi
Kopnes savienojuma pretestība	120 Ohmu, ārējais
Maksimālais starpspriegums DC	48 V
Nominālā kontrollera jauda	480 VA
Nominālais DC spriegums, loģiskais nodrošinājums	24 V
Nominālais spriegums, slodzes barošana DC	48 V
Nominālā strāva, slodzes barošana	10 A
Nominālā strāva, loģikas barošana	0,5 A
Parametru izvēles vieta	Parametru konfigurēšana un noteikšana RS232 (38400 Baud)
Maksimālā jauda	960 VA
Piķa strāva, slodzes barošana	20 A
Piķa strāva, loģikas barošana	0,8 A
Maksimālā strāva uz fāzi, efektīvā	15 A
Pielaujamais diapazons, slodzes barošana	+5 % / -10 %
Pielaujamais diapazons, loģikas spriegums	± 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Triecienu izturība	Sekojoši DIN EN 60068-2-27
Aizsardzības klase	IP54
Vibrāciju izturība	Sekojoši DIN EN 60068-2-6
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Autorizācija	C-Tick
Produkta svars	1.200 g
Komunikāciju profils	Step 7 funkcionālie moduļi FHPP
Kodētāja spraudņa ieeja, raksturielumi	CAN-Bus
Kopnes savienojums	D-Sub 9-kontaktu
Feldbus savienojums	Profibus DP
Maksimālais Feldbus pārraides ātrums	12 Mbit/s
Montāžas tips	ar augšējo sliedi ar sienas/virsmas fiksāciju
Materiālu piezīme	Satur LABS substances