


Elektriskais interfeiss VABE-S6-1LF-C-A8-E

Daļas numurs: 549043

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Feldbus spraudnis | Ligzda M12x1, 4-kontaktu Spraudnis, M12x, 4-kontaktu |
| Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits | 8 |
| Sekotāju skaits uz katru instrumentu | 2 |
| Maksimālais izeju skaits | 8 |
| Maksimālais ieeju skaits | 8 |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | +/- 10 % |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 90 % |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkta svars | 850 g |
| Elektriskais savienojums | Feldbus caur CPX |
| Adreses lauks | 1 ... 31 (0) Regulēšana caur AS-Interfeisa adresēšanas rīku |
| Elektriska izolācija, feldbus interfeiss | Optiskais savienotājs |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR PUR |
| Korpusa materiāls | Alumīnija spiedienlējums PA |