


Pārnesumkārbā EMGA-60-P-G3-SST-57

Daļas numurs: 549430

★ Pamatproduktu klāsts

Piemērots soļu motoriem.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	60 mm
Motora atloka izmērs	57 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,17 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	3:1
Max ieejas ātrums	13.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	22 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,135 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	35,2 Nm
Max. efektivitāte	98 %
Griezes noturība	2,3 Nm/arcmin
Produkta svars	900 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	60G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	57A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS