


Adsorbcijas žāvētājs PDAD-73-G1/2

Daļas numurs: 552174

FESTO

Priekš sausa un tīra saspiestā gaisa.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Auksti reģenerējošais adsorbcijas žāvētājs
Ieplūdes spiediens 1	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC UK regulation for pressure equipment
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama No water in liquid form
Spiediena rasas punkts	-40 °C
Spiediena rasas punkts samazinātai plūsmai	-70 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [2:1:2] pie -70°C Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [2:2:2] pie -40°C
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
Produkta svars	31.000 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Kalamā alumīnija sakausējums