



Ar kātu darbināms vārsts VMEM-SC-M52-A-G14

Daļas numurs: 556907

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | 5/2 viena elektromagnēta |
| Iedarbināšanas tips | mehānisks |
| Platums | 25 mm |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.000 l/min |
| Darbošanās spiediens | 2,5 ... 10 bar |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa slīdceļš |
| Atstāšanās tips | Gaisa atspere |
| Nominālais izmērs | 6 mm |
| Lietošanas instrukcija | Nelietot kā mehānisko atduri |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Vadības gaisa piegāde | iekšējais |
| Max. komutācijas frekvence | 3 Hz |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Iedarbināšanas spēks | 15,5 N |
| Maks. akuatora spēks | 80 N |
| Produkta svars | 300 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | G1/4 |
| Materialu piezīme | Atbilst RoHS |
| Material cover | PA |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts |