

Lineārā piedziņa ELGL-LAS-30- -

Daļas numurs: 560753

FESTO

Ar airodinamisko gultņojumu un lineāro motoru.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	1 ... 1.740 mm
Izmērs	30
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Vadotne	Airodinamiskais gultņojums
Konstrukcijas struktūra	Vadotne Ar iebūvētu pārvietojuma enkoderi Elektriska tiešās darbības lineārā piedziņa
Motora tips	Lineārs AC servomotors
Mērišanas metode: pārvietojuma kodētājs	Magnētisks
Temperatūras kontrole	PTC rezistors
Max. ātrums	4 m/s
Atkārtotības precizitāte	+/-0,01 mm
Saiknes spriegums	600 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Magnētiskā radiācija	Nav
Maks. motora temperatūra	75 °C
Standarta temperatūra	23 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Autorizācija	C-Tick
Max. padeves spēks Fx	56 N
Elektriskais savienojums	Spraudnis
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu informācija, profils	Tērauds
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Anodizēts Kaļamā alumīnija sakausējums