


# Radiālais satvērējs HGRC-12-A

Daļas numurs: 565129  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Max. aizvietošanas precizitāte	$\leq 0,2$ mm
Max. leņķa satvērēja žokļu brīvgājiens ax,ay	$\leq 0,5$ deg
Max. satvērēja žokļu brīvgājiens Sz	$\leq 0,1$ mm
Max. atvēršanās leņķis	180 deg
Simetriska rotācija	$\leq 0,2$ mm
Atkārtošanas precizitāte, satvērējs	$\leq 0,05$ mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Satvērēja funkcija	Radiāls
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats vadīta motora sekvence
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	$\leq 4$ Hz
Min. atvēršanās laiks pie 6 bāriem	120 ms
Min. aizvēršanās laiks pie 6 bāriem	100 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, atverošais	22 Ncm
Kopējais satveršanas moments pie 6 bar, aizverošais	22 Ncm
Masas inerces moments	0,52 kgcm <sup>2</sup>
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	40 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	2,5 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	0,6 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	2 Nm
Vadotņu komponentu eļļošanas intervāls	10 Mio SP
Produkta svars	200 g
Montāžas tips	Iekšējā vītne un centrējošā uzmava
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Material housing	Cinka spiedienlējums Krāsots
Material gripper jaws	Cinka spiedienlējums Krāsots