



Elektromagnētiskais vārsts

VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1P3

Daļas numurs: 566463

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Vārsta funkcija | 2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta |
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Vārsta izmērs | 10 mm |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 150 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | 1,5 ... 10 bar |
| Konstruktīvas struktūra | Virzuļa slīdceļš |
| Atstatīšanas tips | Gaisa atspere |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Aizsardzības klase | IP40 IP65 ar spraudņa ligzdu |
| Nominālais izmērs | 2,7 mm |
| Izplūdes gaisa funkcija | droselējams |
| Blīvēšanas princips | mīksts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Rokas vadība | aizturošs Spiedošs Pārklāts |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Vadības gaisa piegāde | ārējais |
| Overlap | Positive overlap |
| Pilot pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Vadības spiediens | 1,5 ... 8 bar |
| Piemērotība vakuumam | Nē |
| Komutācijas izslēgšanas laiks | 15 ms |
| Komutācijas ieslēgšanas laiks | 6 ms |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| Maks. pozitīvais testa impulss ar loģiku 0 | 700 μs |
| Maks. negatīvais testa impulss ar loģiku 1 | 900 μs |
| Tinuma raksturlielumu dati | 24 V DC: 1 W 24 V DC: mazas strāvas fāze 0,3 W, lielas strāvas fāze 1,0 W |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | +/- 10 % |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Vibrāciju noturība | Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6 |
| Ierobežojošā apkārtnes un vielas temperatūra | Bez noturošās strāvas samazinājuma -5 - 50 °C |
| Triecienu izturība | Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Vadības paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Produkta svars | 55 g |
| Elektriskais savienojums | Ar elektrisko savienojumu plāksni |
| Montāžas tips | uz kolektora sliedes ar caurejošo urbumu Izvēles |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | M3 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | M5 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | HNBR NBR |
| Korpusa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |