

# Ūdens atdalītājs MS12-LWS


Daļas numurs: 569827

FESTO

Kondensāta novadīšana izmantojot pilnīgi automātisku kondensāta nolaišanas vārstu.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks Pilnīgi automātisks, elektriski darbināms
Konstrukcijas struktūra	Centrifugālais separators
Max. kondensāta vērtība	400 ml
Kausa aizsargs	iebūvēts kā metāla apvalks
Kondensāta atdalīšanas pakāpe	99 %
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Maks. standarta caurplūde	40.000 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	25.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:~:] Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:~:]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	1 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:7:4]
Vidējā temperatūra	1 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	1 ... 60 °C
Montāžas tips	Līnijas instalācija Ar montāžas kronšteinu ar piederumiem Izvēles
Vāka materiāls	PA-pastiprināts
Griešanās diska materiāls	POM
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Montāžas kronšteina materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Moduļa savienotāja materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Kausa blīves materiāls	NBR
Ekrāna materiāls	PA
Atdalošās plāksnes materiāls	POM