



Savienojošais vads

NEBV-C-S7WA44HS-K-10-N-LE36-S10

Daļas numurs: 577378

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	DIN 47100
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Savienojuma frekvence	50
Produkta svars	1.800 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Zem ieņķa
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	44
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	36
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	2x skrūves 4-40 UNC Ar blīvējumu
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	36
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	0,86 A
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Standarta
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 39 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 115 mm
Vada diametrs	9,6 mm
Vada diametra pielāide	± 0,2 mm
Kabeļa struktūra	36x0,25
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,25 mm ²
Aizsardzības klase	IP65 IP67 IP69K
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Īpašie raksturlielumi	Viegli tīrāms
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 40 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Korpusa krāsa	Pelēks
Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds
Blīvējumu materiāls	EPDM
Elektriskā kontakta materiāls	Apzeltīta bronza
Izolācijas materiāls	PVC