

# Elektromagnētiskais vārsts

## VUVS-LT25-T32C-MD-N14-F8

Daļas numurs: 8035224

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                     | Lielums   |
|--|---|
| Vārsta funkcija                            | 2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta  |
| Iedarbināšanas tips                        | elektrisks  |
| Vārsta izmērs                              | 26,5 mm   |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe          | 1.000 l/min   |
| Operating pressure MPa                     | 0,25 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens                       | 2,5 ... 10 bar  |
| Konstrukcijas struktūra                    | Mazā sēdvietā   |
| Atstatīšanas tips                          | mehāniskā atspere   |
| Autorizācija                               | c UL us - Recognized (OL)   |
| Nominālais izmērs                          | 6,9 mm  |
| Izplūdes gaisa funkcija                    | droselējams   |
| Blīvēšanas princips                        | mīksts  |
| Montāžas pozīcija                          | Jebkurš   |
| Rokas vadība                               | aizturošs<br>Spiedošs   |
| Vadības gaiss                              | Vadāms  |
| Vadības gaisa piegāde                      | iekšējais   |
| Plūsmas virziens                           | nereversējams   |
| Overlap                                    | Underlap  |
| b- vērtība                                 | 0,4   |
| C- vērtība                                 | 4,5 l/sbar  |
| Komutācijas izslēgšanas laiks              | 25 ms   |
| Komutācijas ieslēgšanas laiks              | 10 ms   |
| Maks. pozitīvais testa impulss ar loģiku 0 | 2.000 μs  |
| Maks. negatīvais testa impulss ar loģiku 1 | 3.600 μs  |
| Tinuma raksturlielumu dati                 | Redzamo elektromagnētisko spoli ir jāpasūta atsevišķi   |
| Darbošanās paņēmieni                       | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Piezīme par darba un vadības vidi          | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)                            |
| Vibrāciju noturība                         | Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6 |
| Triecienu izturība                         | Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27                     |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC      | 2 - Mainīga korozijas ietekme   |
| Vidējā temperatūra                         | -5 ... 60 °C  |
| Vadības paņēmieni                          | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Apkārtējās vides temperatūra               | -5 ... 60 °C  |
| Produkta svars                             | 312 g   |
| Montāžas tips                              | uz kolektora sliedes<br>ar caurejošo urbumu<br>Izvēles  |
| Ventilācijas kanāls                        | Bezkanālu   |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 82           | 10-32 UNF-2B  |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 84           | 10-32 UNF-2B  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1  | 1/4 NPT   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2  | 1/4 NPT   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3  | 1/4 NPT   |

| Pazīme                                    | Lielums                             |
|---|-------------------------------------|
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | 1/4 NPT                             |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | 1/4 NPT                             |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS                        |
| Blīvējumu materiāls                       | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)            |
| Korpusa materiāls                         | Alumīnija spiedienlējums<br>Krāsots |
| Skrūvju materiāls                         | Galvanizēts tērauds                 |