


# Elektriskā strēles ass ELCC-TB-KF-90-1500-0H-P0-CR

Daļas numurs: 8082406

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	50,93 mm
Darba gājiens	1.500 mm
Izmērs	90
Gājiena rezerve	0 mm
Zobsiksnas solis	5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās strēles assis
Maks. paātrinājums	30 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	5 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,05 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	2.667,9E+03 mm <sup>4</sup>
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	2.049,49E+03 mm <sup>4</sup>
Max. piedziņas griezes moments	33 Nm
Max. spēks Fy	13.957 N
Max. spēks Fz	13.523 N
Maks. moments Mx	167 Nm
Maks. moments My	1.300 Nm
Maks. moments Mz	1.233 Nm
Max. padeves spēks Fx	1.200 N
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	62,9 kgcm <sup>2</sup>
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	6,5 kgcm <sup>2</sup>
Masas inerces moments, JO	55,2 kgcm <sup>2</sup>
Padeves konstante	160 mm/U
Atsauces vērtība, darbības veikspēja	5.000 km
Elļošanas intervāls, atkarīgs no attāluma	1.000 km
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	5.487 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	97 g
Pamata svars priekš 0 mm gājiena	14.787 g
Papildus svars uz gājiena 10 mm	97 g
Gala vāku materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Profila materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas galvas materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Vadotnes slīdes materiāls	Rolled steel, Corrotect coated
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Slīdņa materiāls	Cast aluminium, anodised
Zobsiksnas iespiļētāja daļas materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Zobsiksnas materiāls	polihlorofēns ar stiklšķiedrām un neilona pārklājumu