


# Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums NPQE-L-M5-Q3-P10

Daļas numurs: 8112937

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Nominālais izmērs	2,2 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tīrības klase	ISO class 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominālais pievilksanas moments	0,8 Nm
Nominālā pievilksanas momenta pielaide	± 5 %
Produkta svars	2,77 g
Montāžas tips	External hexagon A/F 8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 3 mm ārējo diametru
Atbrīvošanas gredzena krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš PBT
Vītnes blīvējuma materiāls	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Blīvgredzena materiāls	NBR
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stainless steel