

Vadības vārsts MGXDH-3/2-H-T-1.2-110DC-EX

Daļas numurs: 8118346

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 8 bar
Operating pressure	-13,05 ... 116 psi
Konstrukcijas struktūra	Slēgvārsts
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifikācijas departaments	ATEX: CML 15 ATEX 1119X IEC: IECEx CML 17.0147X
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex db IIC T4 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tb IIIC T135°C Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-65°C ≤ Ta ≤ +40°C
Aizsardzības klase	IP66
Rokas vadība	Spiedošs
Plūsmas virziens	nereversējams
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tīnuma raksturlielumu dati	110VDC:3
Pieļaujamā frekvences svārstība	+/- 10 %
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-65 ... 80 °C
Montāžas tips	CNOMO
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS