


Pneimatiskais vārsts

VOGI-F100FS-T32H-M-F90

Daļas numurs: 8141660

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Sub-base valve Pilota darbināms virzuļa sēžas vārsts
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	ar piederumiem
Vārsta funkcija	4/2 viena elektromagnēta Fail Safe
Darbības režīms	divpusējās darbības
Operating pressure MPa	0,33 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	3,3 ... 8 bar
Operating pressure	47,85 ... 116 psi
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Pneimatiskais savienojums	Sub-base design, aīring
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.093 l/min
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpusa materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Vāka materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Blīvējumu materiāls	EPDM NBR
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Atsperes materiāls	Atspere tērauds
Produkta svars	880 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme