



# motorkabel NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6

Artikelnummer: 1450737

★ Kernprogramma

geschikt voor stappenmotor EMMS-ST...

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	6
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	6
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	6
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 72 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 62 mm
Kabeldiameter	6,2 mm
Kabelmontage	6x0,34 afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>
Draadeindes	Kabelschoen
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	grijs