

magneetventiel

VZWF-L-M22C-N2-500-V-1P4-6

Artikelnummer: 1492197

FESTO

geforceerde sturing NPT2"-aansluiting.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Constructieve opbouw | Membraanventiel onder dwang gestuurd |
| Soort bediening | elektrisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | Magneet staand |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | 2 NPT |
| Elektrische aansluiting | Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens EN 175301-803 vierhoekige constructie |
| Nominale diameter | 50 mm |
| Ventiel functie | 2/2 gesloten monostabiel |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inerte gassen Mineraalolie Water neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag |
| Nominale druk armatuur | 40 |
| Drukverschil (MPa) | 0 MPa |
| Drukverschil | 0 bar |
| Drukverschil (psi) | 0 psi |
| Spoeleigenschappen | 24 V DC: 30 W |
| Toegelaten spanningschommelingen | +/- 10 % |
| Mediumdruk | 0 ... 0,6 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 6 bar |
| Mediumdruk psi | 0 ... 87 psi |
| Max. viscositeit | 22 mm ² /s |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 35 °C |
| Lekkagecijfer volgens EN 12266-1 | A |
| Debiet Kv | 28 m ³ /h |
| normaal nominaal debiet | 29.900 l/min |
| Schakeltijd in | 1.220 ms |
| Schakeltijd uit | 2.140 ms |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | Gegoten messing |
| Materiaalnummer behuizing | CW617N |
| Materiaal dichtingen | FPM |
| Materiaal schroeven | hooggelegeerd staal roestvrij |

| Kenmerk | Waarde |
|--|-------------------------------------|
| Materiaalnummer schroef | 1.4301 |
| Productgewicht | 6.500 g |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn druktoestellen |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |