

Magneetventiel JMN2DH-5/2-D-02-S-230AC

Artikelnummer: 161929

FESTO

volgens ISO 15407-1, met magneetspoelen en manuele bediening,
zonder stekkers.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel-dominerend
Soort bediening	elektrisch
Breedte	18 mm
Normaal nominaal debiet	500 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	6 mm
Rastermaat	19 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	VDMA 24563
Handbediening	met toebehoren vergrendelbaar
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurlichtverzorging	extern
Stroomrichting	omkeerbaar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Schakeltijd om	16 ms
Schakeltijd om (dominerend)	16 ms
Spoelkarakteristieken	230 V AC: 60 Hz, schakelvermogen: 2 VA
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Stuurmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	210 g
Elektrische aansluiting	Stekker volgens DIN 43650 Vorm C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Aansluiting stuurontluchting 82/84	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 1	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 2	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 3	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 4	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Pneumatische aansluiting 5	aansluitblok grootte O2 volgens VDMA 24563
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium