


compacte cilinder EMM-32-15-P-A

Artikelnummer: 158634

FESTO

voor positiedetectie, veel bevestigingsmogelijkheden, met eindpositiedemping.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 15 mm |
| Zuigerdiameter | 32 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | enkelwerkend drukkend |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Profielbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | eenzijdige zuigerstangen |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Aandraaimoment van de aandrijfbevestiging | 9 Nm +10 % |
| Theoretische kracht bij 6 bar | 456 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 456 N |
| Soort bevestiging | naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal deksel | Messing |
| Materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | aluminiumlegering geanodiseerd |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |