

ultrafijnfilter LFMA-3/8-D-MIDI-A

Artikelnummer: 162653

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met 0,01 micron filterpatroon, metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	D
Grootte	Midi
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0,01 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Werkdruk	2 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inerte gassen
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	880 l/min
Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	250 l/min
Filterrendement	99,9999 %
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	1,5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,01 mg/m ³
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal filter	boorsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Productgewicht	650 g