

Lineaire zwaai-eenheid

DSL-25-40-270-P-S20-CC-KF

Artikelnummer: 177214

FESTO

voor contactloze detectie. De draaibeweging en de lineaire beweging kunt u onafhankelijk aansturen. Draaibeweging traploos instelbaar van 0° tot 270°.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Dempingshoek	10 deg
Instelbereik draaihoek	270 deg
Slag	40 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Draaihoek	246 deg
Demping	CC: schokdemper aan beide zijden P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Fijnafstelling	1,5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Draaivleugel
Positiedetectie	voor inductieve sensoren voor naderingsschakelaar
Varianten	S20: doorlopende, holle zuigerstang
Borging tegen rotatie/geleiding	kogelgeleid
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Max. impactsnelheid	500 mm/s
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	1 Hz
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	5 mm
Draaimoment bij 6 bar	5 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	173,5 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	248 N
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,0016 kgm ²
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	67 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.750 g
Productgewicht	1.750 g
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf met uitwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	Affineerstaal