

vouwalgkit EADB-V2-50-S301-400

Artikelnummer: 2828842

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	93 mm
Grootte	50
Slagbereik	301 ... 400 mm
Zuigerstangverlenging	107 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Te verplaatsen massa	280 g
Productgewicht	377 g
Soort bevestiging	opschuifbaar met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij