


# schuinzitventiel

## VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4B2V-50-V

Artikelnummer: 3536717

FESTO

Pneumatisch bediende schuinzittend ventiel in roestvrij staal. Overseat- versie, gesloten veiligheidspositie, G-draad, vacuüm, nominale breedte 1 1/2".



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zitventiel met zuigeraandrijving
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Lijnaansluiting	Draadmf G1 1/2 volgens DIN ISO 228
Nominale diameter	35 mm
Ventiefunctie	2/2 gesloten monostabiel
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Mediumdruk	-0,09 ... 0 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 0 bar
Nominale druk armatuur	40
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	extern gestuurd
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad G1/8
Bedrijfsdruk Mpa	0,6 ... 1 MPa
Werkdruk	6 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	87 ... 145 psi
Medium	Damp Inerte gassen gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm
Debietrichting	Boven ventielzitting voor gasvormige media
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Max. viscositeit	600 mm <sup>2</sup> /s
Mediumtemperatuur	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Debiet Kv	25 m <sup>3</sup> /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal armatuurbehuizing	gegoten roestvrij staal
Materiaalnummer behuizing procesventiel	1.4408
Materiaal spindeldichting	FPM
Materiaal zitdichting	FPM
Productgewicht	2.500 g
Corrosiebestendigheidklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal aandrijfbehuizing	Messing, vernikkeld