

aansluitkabel KMP6-26P-16-5



Artikelnummer: 527547

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor ventieleiland CPV-SC, met Sub-D stekker 26 polig, 5 m lang.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	DIN 41652
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	570 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	26
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	20
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef 4-40 UNC
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	20
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	20
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	2,8 A
Stootspanningsweerstand	1 kV
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 88 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 132 mm
Kabeldiameter	8,8 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,25 mm
Kabelmontage	20x0,25
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm ²
Draadeindes	stomp afgesneden
Beschermingsgraad	IP40
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Lagertemperatuur	-25 ... 75 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	2
Materiaal kabelmantel	PVC

Kenmerk	Waarde
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Kleur behuizing	grijs
Materiaal schroefvergrendeling	Messing, vernikkeld
Materiaal stekkercontact	Koper-legering verguld