


Stappenmotor MTR-ST-42-48S-AA

Artikelnummer: 530057

FESTO

Beschikbaar tot 2008



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	1,8 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,068 kgcm ²
Houdmoment motor	0,34 Nm
Massatraagheidsmoment rotor	0,068 kgcm ²
Toegepaste axiale asbelasting	7 N
Toegepaste radiale asbelasting	18 N
Productgewicht	390 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker