


# Stappenmotor MTR-ST-57-48S-AA

Artikelnummer: 530061

FESTO

Beschikbaar tot 2008



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	3,1 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Houdmoment motor	1,27 Nm
Massatraagheidsmoment rotor	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Toegepaste axiale asbelasting	10 N
Toegepaste radiale asbelasting	71 N
Productgewicht	1.200 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker