


Stappenmotor MTR-ST-57-48S-AB

Artikelnummer: 530062

FESTO

zonder overbrenging, met rem.
Beschikbaar tot 2008



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanning DC rem	24 V
Isolatiebeschermklasse	B
Vermogensopname rem	6 W
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	3,1 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,5 kgcm ²
Houdmoment rem	0,4 Nm
Houdmoment motor	1,27 Nm
Massatraagheidsmoment rem	0,02 kgcm ²
Massatraagheidsmoment rotor	0,48 kgcm ²
Toegestane axiale asbelasting	10 N
Toegelaten radiale asbelasting	71 N
Productgewicht	1.400 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker