

motoreenheid MTR-DCI-62

Artikelnummer: 533754

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Bedrijfstype controller	PWM-MOSFET- eindniveau vermogen
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
Rotor positie sensor	Incrementele encoder
Rotary position encoder meetprincipe	optisch
Beschermingsfunctie	I ² t monitoring Temperatuur monitoring Stroom monitoring Detectie spanningsuitval Sleepfout monitoring Software eindpositiedetectie
Temperatuur monitoring	Silicium-Absoluut-temperatuursensor Uitschakeling bij overtemperatuur
Max. toerental	3.400 1/min
Nominaal toerental	3.400 1/min
Isolatiebeschermklasse	F
Nominaal vermogen motor	316,8 W
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	6,19 A
Parametrisatie-interface	RS232 (9600 Baud)
Piekstroom	20 A
Toegelaten spanningsschommelingen	-10 % / +5 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Soort bevestiging	naar keuze: inschroefbaar geklemd
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen