

# elektrisch drukregelventiel

## MS6-LRE-1/2-D6

Artikelnummer: 535348

FESTO

indirect gestuurde regelaar, werkdruk tot 7 bar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	willekeurig bij voorkeur loodrecht
Constructieve opbouw	elektrisch verstelbaar drukregelventiel
Bestand tegen kortsluiting	voor alle elektrische aansluitingen
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting
drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk Mpa	0,08 ... 2 MPa
Werkdruk	0,8 ... 20 bar
Drukregelbereik	0,3 ... 7 bar
Max. drukhysterisis	0,25 bar
normaal nominaal debiet	6.500 l/min
Aanstuurduur bij 25 °C	max. 90 s
Uitvoering ingangen	volgens IEC 61131-2 geen galvanische scheiding
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	max. 1 A
Stroomopname	Max 3,5 A bij 24 VDC
Verhouding stuurduur : pauze	1:3
Toegelaten spanningsoscillaties	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 50 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaal informatie
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	1.280 g
Kabelinterface	Ingang: M12x1-stekker, 5-polig
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal membraan	NBR