

# filter MS12-LF-G-EUV

Artikelnummer: 537151

FESTO

40µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensataaftap,  
debiétrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	volautomatisch manueel vergrendelend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	400 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	2 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	12.500 ... 16.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Levensduurwaarde	≥ 1.000 std
Productgewicht	7.000 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	intern
Pneumatische aansluiting 2	intern
Materiaal afdekking	PA
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal filter	Sinterbrons
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminumlegering
Materiaal scherm	PC