


Naderingsschakelaar SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Artikelnummer: 538990

FESTO

elektrisch, met reedcontact, voor aandrijvingen met sensorgleuf 8, zonder bevestigingskit, met kabel, warmtebestendige uitvoering.

Afzonderlijk bevestigingselement (art.nr 178230) noodzakelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik DC	5 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	5 ... 250 V
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelementfunctie	NO-contact
Max. uitgangsstroom	120 mA
Kabellengte	2,5 m
Elektrische aansluiting	2-aderig Kabel
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Design	voor T-gleuf
Bestand tegen kortsluiting	nee
Meetprincipe	magnetisch Reed
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	nee
Schakeltoestandindicator	LED geel
Uitschakeltijd	$\leq 0,1$ ms
Inschakeltijd	$\leq 0,5$ ms
Max. schakelvermogen AC	10 VA
Max. schakelvermogen DC	10 W
Reststroom	0 mA
Spanningsbreuk	4 V
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-20 ... 120 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Aanhaalmoment	0,5 Nm
Productgewicht	44,3 g
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Uitgangsrichting aansluiting	haaks
Soort bevestiging	met accessoires van boven in de gleuf in te plaatsen
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie kabelmantel	TPE-O