


handlingsmodule HSW-10-AS-SD

Artikelnummer: 540227

FESTO

Pick and Place voor het positioneren van delen in een hoek van 90°, zonder aandrijving met lagering en as, met beschermdeksel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkslag	9 ... 15 mm
Grootte	10
Max. lineaire slag bij zwaaihoek 90°	90/90 mm
Z-slag	80 ... 100 mm
Demping	Geluiddemping via buffer
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aandrijfjas Lineaire geleiding plus draailagering gedwongen bewegingsverloop
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Herhaalnauwkeurigheid eindposities	+/-0,02 mm
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandrijfmoment op de aandrijfjas	0,85 Nm
Max. axiale kracht op de aandrijfjas	10 N
Max moment Mx	0,6 Nm
Max moment My	0,6 Nm
Max moment Mz	0,6 Nm
Maximale nuttige last	0,5 kg
Max. radiale kracht op de aandrijfjas	30 N
Max. proceskracht in de Y-richting	30 N
Productgewicht	1.300 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal
Materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal veerdrukstuk	hooggelegeerd staal
Materiaal basisplaat	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal houder	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal kruisgeleiding	Affineerstaal
Materiaal zwaaihendel	Inzetstaal gebruineerd
Materiaal coulisse	Inzetstaal gehard
Materiaal sensorrail	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal brug	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal stelschroef	hooggelegeerd staal