

elektrocilinder EPCC-BS-32-

Artikelnummer: 5428849

FESTO



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag	25 ... 200 mm
Slagreserve	0 mm
Zuigerstangschroefdraad	M8
Reversspeling	100 µm
Spindeldiameter	8 mm
Spindelsteek	3 ... 8 mm/U
Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-	1 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad Inwendige schroefdraad
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Constructieve opbouw	Elektrische cilinder met kogelschroef
Type spindel	Kogelschroef
Borging tegen verdraaiing/geleiding	met glijgeleiding
Max. acceleratie	5 ... 15 m/s ²
Max. snelheid	0,188 ... 0,5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,02 mm
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Cleanroomklasse	ISO klasse 9
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,0036 J
Max moment Mx	0 Nm
Max moment My	1,5 Nm
Max moment Mz	1,5 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfas	75 N
Maximale aanzetkracht Fx	150 N
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	24 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	12 kg
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,0256 ... 0,0311 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JL per kg nuttige last	0,0023 ... 0,0162 kgcm ²
Massatraagheidsmoment JO	0,0042 ... 0,0055 kgcm ²
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	98 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	3,3 g

Kenmerk	Waarde
Basisgewicht bij 0 mm slag	225 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	24 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met toebehoren
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminumlegering glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Wentellagerstaal