


# Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

Artikelnummer: 542978

FESTO

bestaande uit modulaire handlingassen, voor precieze en stijve toepassingen met lange slanglengtes. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Pick&Place 3.0
Nuttige belasting	0 ... 6 kg
Aandrijving Z-as	HMP-20
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 400 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,01 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,01 mm
Aandrijving Y-as	HMP-25
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Tussenpositie Y-as	enkelvoudig
Slag Y-as	0 ... 400 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,02 mm