


# lineaire portaalmanipulators DHSL-2DGE25SP-HMPL20

Artikelnummer: 542991

FESTO

bestaande uit elektrische spindelassen met geleidingsassen en lichte handlingassen, precies positioneren en modulaire verscheidenheid. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen. U krijgt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 2.0
Nuttige belasting	0 ... 4 kg
Aandrijving Z-as	HMPL-20
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 200 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	2x DGE-25-SP
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,02 mm