



inschakelventiel MS12-EM-G

Artikelnummer: 541495

FESTO

manueel, voor het beluchten/ontluchten van pneumatische installaties.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	manueel
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort sturing	direct
Ventiefunctie	3/2 bistabiel
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet	25.000 ... 32.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	3.900 g
Pneumatische aansluiting 1	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 3	G1
Stuurluchttoevoer	intern
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium