


# lineaire portaalmanipulators

## DHSL-2DGPL40S-HMP25

Artikelnummer: 543010

FESTO

bestaande uit zuigerstangloze aandrijving met geleidingsas en modulaire handlingas, hoog dynamisch met soft stop, precies, robuust. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen. U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



### Informatieblad

| Kenmerk                                     | Waarde                |
|---|-----------------------|
| Groep                                       | Gelineerd portaal 4.0 |
| Nuttige belasting                           | 0 ... 10 kg           |
| Aandrijving Z-as                            | HMP-25                |
| Aandrijfsysteem Z-as                        | pneumatisch           |
| Tussenpositie Z-as                          | enkelvoudig           |
| Slag Z-as                                   | 0 ... 400 mm          |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as   | $\pm 0,02$ mm         |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as | $\pm 0,02$ mm         |
| Aandrijving Y-as                            | 2x DGPL-40-SPC11      |
| Aandrijfsysteem Y-as                        | servopneumatisch      |
| Tussenpositie Y-as                          | 2-voudig              |
| Slag Y-as                                   | 0 ... 1.600 mm        |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as   | $\pm 0,02$ mm         |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as | $\pm 1$ mm            |