


lineaire portaalmanipulators DHSL-2DGC40-DGEA25

Artikelnummer: 543014

FESTO

bestaande uit zuigerstangloze aandrijving met geleidingas en elektrische as, dynamisch, precies, elektrisch gepositioneerd.
Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo.
Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.
U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 4.0
Nuttige belasting	0 ... 10 kg
Aandrijving Z-as	DGEA-25
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch Tandriem DGEA
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 600 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,05 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,05 mm
Aandrijving Y-as	2x DGC-40
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Slag Y-as	0 ... 3.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,02 mm