


minisledes DGSL-6-20-PA

Artikelnummer: 543917

FESTO

voor positiedetectie, met zeer precieze hoog belastbare kogelkooigeleiding, elastische demping aan beide zijden zonder metalen eindpositie (P).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	20 mm
Instelbaar eindpositiebereik/lengte vooraan	30,5 mm
Instelbaar eindpositiebereik/lengte achteraan	15 mm
Zuigerdiameter	8 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Juk Zuiger Zuigerstang Slede
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Max. snelheid	0,5 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	0,3 mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,05 Nm
Dempingslengte	1,5 mm
Max. kracht Fy	590 N
Max. kracht Fz	590 N
Max moment Mx	7 Nm
Max moment My	5 Nm
Max moment Mz	5 Nm
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	23 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	30 N
Te verplaatsen massa	76 g
Productgewicht	186 g
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	HNBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij