

basisventiel LFR-D-7-MIDI



Artikelnummer: 546463

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Uitgangsdruk maximaal 7 bar, zonder manometer, filterfijnheid 40µ.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Midi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	1,462 oz(l)
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	G1/4 voorbereid
Werkdruk	13,8 ... 240 Psi
Drukregelbereik	6,9 ... 105 Psi
Max. drukhysteresis	3 Psi
normaal nominaal debiet	73,5 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	14 ... 140 °F
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	14 ... 140 °F
Omgevingstemperatuur	14 ... 140 °F
Productgewicht	31,5 oz
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink
Materiaal schaal	PC