


motorflens
EAMF-A-38A-60G/H
Artikelnummer: 558017

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	154 g
Interface code, motor in	60G 60H
Interface code, koppelingsbehuizing	38A
Materiaal - opmerking	RoHS conform