


kap VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Artikelnummer: 560428

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Productgewicht	100 g
Elektrische aansluiting	te assembleren
Toegelaten kabeldiameter	5 ... 13 mm
Aansluitingdoorsnede	0,2 ... 0,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand