


minisledes EGSL-BS-55-200-5P

Artikelnummer: 562228

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkslag	200 mm
Grootte	55
Loopparalleliteit in de z-richting	0,08 mm
Parallellisme	0,1 mm
Reversspeling	$\leq 50 \mu\text{m}$
Spindeldiameter	12 mm
Spindelsteek	5 mm/U
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Elektrische minislide Geleiding met kogelschroef
Type motor	Stappenmotor Servomotor
Type spindel	Kogelschroef
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	25 m/s ²
Max. snelheid	0,4 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,015 \text{ mm}$
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geluidsdrukniveau	65 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Continue aanzetkracht	200 N
Max. aandrijfmoment	0,9 Nm
Max. kracht F _y	490 N
Max. kracht F _z	490 N
Max moment M _x	24,2 Nm
Max moment M _y	22,6 Nm
Max moment M _z	22,6 Nm
Max. radiale kracht op de aandrijfjas	260 N
Maximale aanzetkracht F _x	300 N
Nullastaandrijfmoment	0,15 Nm
Richtwaarde nuttige last, horizontaal	10 kg
Richtwaarde nuttige last, verticaal	10 kg
Massatraagheidsmoment J _L per kg nuttige last	0,0063 kgcm ²
Massatraagheidsmoment J _O	0,1477 kgcm ²
Toevoerconstante	5 mm/U
Onderhoudsinterval	Levenslange smering
Te verplaatsen massa	1.420 g
Productgewicht	3.480 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met centreerhuls met toebehoren

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	gegoten aluminium gelakt
Materiaalgeleidingsrail	Wentellagerstaal
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal jukplaat	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal spindelmoer	Wentellagerstaal
Materiaal spindel	Wentellagerstaal