

Lineaire aandrijving DFPI-320- -ND2P-E-P

Artikelnummer: 564833

FESTO

Met ingebouwd wegmeetsysteem.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte servomotor	320
Flensgatenpatroon	F10 F14
Slag	40 ... 990 mm
Slagreserve	4 mm
Zuigerdiameter	320 mm
Gebaseerd op norm	DIN 3358
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang Cilinderbuis
Gebruik in buitenbereik	C1 - inzetgebieden beschut tegen weersomstandigheden
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar met geïntegreerd wegmeetsysteem
Meetprincipe wegmeetsysteem	Potentiometer
Werkdruk	3 ... 8 bar
Nominale werkdruk	6 bar
Max bedrijfsspanning DC	15 V
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	c T4 X
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	c T120°C X
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Duurschokweerstand volgens DIN/EC 68 deel 2-82	getest volgens scherptegraad 2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % condenserend
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K NEMA 4 in gemonteerde toestand volgens IEC 60529
Trilbestendig volgens DIN/EC 68 deel 2-6	getest volgens scherptegraad 2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	47.501 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	48.255 N
Luchtverbruik terugkerend per 10mm-slag	5,5418 l
Luchtverbruik vooruitgaand per 10mm-slag	5,6297 l

Kenmerk	Waarde
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	11.417 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	399 g
Extra gewicht van wegmeetsysteem per 10 mm	2 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	35.359 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	87 g
Grootte van de dode zone	0 ... 10 %
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting	3-polig Stekker recht / schroefklem
Soort bevestiging	Op flens volgens DIN 3358
Pneumatische aansluiting	uitwendig gekalibreerd voor slang buitendiameter 8 mm
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Informatie materiaal deksel onderaan	aluminumlegering geanodiseerd
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal cilinderbuis	hooggelegeerd staal roestvrij