



waterafscheider MS6N-LWS-1/4-U-V

Artikelnummer: 564871

FESTO

Condensaataftap via volautomatisch condensatieafvoerventiel.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|---|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Condensaataftap | volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Centrifugale scheidervorm |
| Max. hoeveelheid condensaat | 38 ml |
| Reservoirbescherming | geïntegreerd als metalen reservoir |
| Graad van condensaf scheiding | 99 % |
| Werkdruk | 2 ... 12 bar |
| normaal nominaal debiet | 2.400 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:7:4] |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 820 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal schaal | aluminumlegering |
| Materiaal scherm | PA |