



debietsensor SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12

Artikelnummer: 565375

FESTO

Voor montage met schroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Afdeling voor uitgifte van certificaten	UL E322346
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	Volume Volumetrisch debiet
Stroomrichting	eenrichtings Van links naar rechts
Meetprincipe	thermisch
Meetmethode	Heat Loss
Beginwaarde debietmeetbereik	10 l/min
Eindwaarde debietmeetbereik	1.000 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	1,6 MPa
Werkdruk	16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Stikstof
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Nominale temperatuur	23 °C
Nauwkeurigheid debietwaarde	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Herhalingsnauwkeurigheid nulpunt in ± %FS	0,2 %FS
Herhaalnauwkeurigheid marge in ± %FS	0,8 %FS
Temperatuurcoëfficiënt marge in ± %FS/K	typ. 0,1%FS/K
Drukafhankelijkheid marge in ± %FS/bar	0,5 %FS/b.
Schakeluitgang	2 x PNP- of 2 x NPN schakelbaar
Schakelfunctie	Venstercomparator of drempelwaardecomparator, instelbaar
Schakelelementfunctie	Normaal Open / Normaal Gesloten contact, omkeerbaar
Max. uitgangsstroom	100 mA
Analoge uitgang	4 - 20 mA
Beginwaarde voor debietmerklijn	0 l/min
Eindwaarde voor debietmerklijn	1.000 l/min
Beginwaarde uitgangsmarkering	4 mA
Eindwaarde uitgangsmarkering	20 mA
Maximale belastingsweerstand stroomuitgang	500 Ohm
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	15 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101

Kenmerk	Waarde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Max. kabellengte	30 m
Soort bevestiging	inline-installatie
Inbouwpositie	horizontaal
Pneumatische aansluiting	G1/2
Productgewicht	1.100 g
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium PA-versterkt
Type display	LCD veelkleurig
Weer te geven eenheden	l l/min m ³ scf scfm
Instelmogelijkheden	Teach-In via display en toetsen
Manipulatiebeveiliging	PIN-Code
Instelbereik drempelwaarde	1 ... 100 %
Instelbereik hysteresis	0 ... 90 %
Beschermingsgraad	IP65
Drukvermindering	< 100 mbar
Beschermklasse	III
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L