


# lineaire portaalmanipulators DHSL-4-DGC40S-EGC70BS

Artikelnummer: 574515

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Lineair portaal 4
nuttige last	0 ... 4 kg
Aandrijving Z-as	EGC-70-BS
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch met spindel
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 400 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	$\pm 0,02$ mm
Aandrijving Y-as	DGC-40
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Tussenpositie Y-as	enkelvoudig
Slag Y-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	$\pm 0,02$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	$\pm 0,02$ mm