


# druksensor SPAW-P25R-G12M-2NV-M12

Artikelnummer: 8022845

FESTO

voor het meten van mediadrukken, drukmeetbereik 0 tot +25 bar,  
pneumatische aansluiting uitwendige schroefdraad G1/2.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Dunne metalen film druksensor
Drukmeetbereik startwaarde (MPa)	0 MPa
Drukmeetbereik beginwaarde	0 bar
Drukmeetbereik startwaarde (psi)	0 psi
Drukmeetbereik eindwaarde (MPa)	2,5 MPa
Drukmeetbereik eindwaarde	25 bar
Drukmeetbereik eindwaarde (psi)	362,5 psi
Overbelastingsdruk	5 MPa 50 bar
Overbelastingsdruk (psi)	725 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Vloeibare media Gasvormige media
Mediumtemperatuur	-20 ... 85 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 80 °C
Nauwkeurigheid FS	1 %FS
Herhaalnauwkeurigheid in ± %FS	0,15 %FS
Schakeluitgang	2xNPN
Schakelfunctie	vrij programmeerbaar
Schakelementfunctie	omschakelbaar
Max. uitgangsstroom	250 mA
Analoge uitgang	0 - 10 V
Opstarttijd	3 ms
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	15 ... 35 V
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	Uitwendige schroefdraad G1/2
Productgewicht	230 g
Materiaal behuizing	ABS hooggelegeerd staal roestvrij

Kenmerk	Waarde
Materiaal in contact met media	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal dichtring	NBR
Type display	4 posities alfanumeriek LED-display
Weer te geven eenheden	MPa bar kPa kg/cm <sup>2</sup> psi
Schakelstatusweergave	LED rood
Instelmogelijkheden	via display en toetsen
Manipulatiebeveiliging	PIN-Code
Instelbereik drempelwaarde	0,5 ... 100 %
Instelbereik hysteresis	0,5 ... 99,5 %
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III